

# LE30-LP30

## Udskiftning af pulsator



Du kan udskifte dine originale pulsatorer med milkrite | InterPuls 'LE30 og LP30 pulsatorer på dit eksisterende malkeanlæg. Vores nye adaptere gør det muligt at benytte de eksisterende huller på vakuulinien.

milkrite | InterPuls "Servo-Direct" pulsatorer repræsenterer den nyeste og højeste standard indenfor præcision, robusthed og pålidelighed.

### Fordele

- Patenteret "Servo-Direct" pulsations-system, der muliggør præcis signalstyring
- Energibesparende ved minimeret vakuum- og el-forbrug
- Hurtig og skånsom malkning
- Ideel, også ved hårde belastninger
- Komplet beskyttelse imod udefra kommende fugt og vand
- Rent vand kan skylles ind i pulsationsrørene uden at skulle afmontere pulsatoren
- Hurtig, nem og billig at servicere: en komplet vedligeholdelse tager mindre end 1 minut!

| OEM       | OEM Description   | LE-LP30 Betegnelse | LE-LP30 Nr. (med retrofit filter)* |         | Adapter nr. |
|-----------|-------------------|--------------------|------------------------------------|---------|-------------|
|           |                   |                    | 12 VDC                             | 24 VDC  |             |
| DeLaval   | EP100             | LE30               | 1069005                            | 1069001 | 2809143     |
|           | EP2090            | LP30               | 1069013                            | 1069009 |             |
| Westfalia | AUTOPULS APEX M   | LE30               | 1069005                            | 1069001 | 2809144     |
|           | AUTOPULS APEX P   | LP30               | 1069013                            | 1069009 |             |
| Boumatic  | HiFlo Evolution   | LE30               | 1069005                            | 1069001 | 2809145     |
| Waikato   | SMARTPULS 4 EXITS | LP30               | 1069015                            | 1069011 | hul ø19mm.  |
| Sac       | UNIPULS           | LP30               | 1069013                            | 1069009 | hul ø31mm.  |

(\*) leveres også UDEN retrofit filter

| Betegnelse       | Nr.     |
|------------------|---------|
| LE30 12V         | 1069006 |
| LE30 24V         | 1069002 |
| LP30 12V         | 1069014 |
| LP30 24V         | 1069010 |
| LP30 12V 4 exits | 1069016 |
| LP30 24V 4 exits | 1069012 |

**milkrite | InterPuls**  
Improving every farm we touch

Kontakt Compex på [info@compex.dk](mailto:info@compex.dk) eller 73647020 og få oplyst nærmeste forhandler



[www.milkrite-interpuls.com](http://www.milkrite-interpuls.com)



**Compex**  
en del af



Forhandler

# Du behøver ikke ændre noget på de eksisterende huller i vakuumledningen med vores nye adaptere

Nr. 2809143



Nr. 2809144



Nr. 2809145



## Elektronisk kontrol:

| Pulsator type | Nr.     | Betegnelse                                |
|---------------|---------|---|
| 1069005 LE30  | 1049130 | control box - IUC24 12VDC (up to 24 LE30) |
| 1069001 LE30  | 1049133 | control box - IUC32 24VDC (up to 32 LE30) |
| 1069009 LP30  | 1049131 | transformer - IUP 24VDC (up to 50 LP30)   |

Hvis du foretrækker at beholde din eksisterende elektroniske kontrol, kan vi hjælpe dig med den rigtige indstilling.

**Vi arbejder for bedre dyrevelfærd.**

**Vores mål er at øge yversundheden og gøre dit job lettere!**


## Vi anbefaler følgende tilbehør:

| Betegnelse                          | Nr.     | Billede |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Lyddæmper                           | 1030226 |         |
| Restriktor-id 4mm til A & C faserne | 1060095 |         |
| Restriktor til justering af C fasen | 1060016 |         |
| Service Kit                         | 1060115 |         |



www.milkrite-interpuls.com

**Kontakt Compex på [info@compex.dk](mailto:info@compex.dk) eller 73647020 og få oplyst nærmeste forhandler.**



Henvisninger til andre producenter ved deres firmanavne, varemærker eller produktreferencer er til produktidentifikation, og anvendes kun til det tilsigtede formål at identificere milkrite i InterPuls produkter og deres kompatibilitet med udstyr fra disse producenter.